



## Skečiamosios vienpusės kopėčios, Pakopų skaičius su platforma: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966000 4
GTIN	4003866403349
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė apsauginė platforma (380 × 260 mm) su integruota lankstų jungtimi, **apsauginiu tilteliu** ir **plačiu atraminiu disku**. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių. Du integruoti kabliai.

#### Standartas:

**DIN EN 131.**

### Techninis aprašymas

Darbinis aukštis apie	2,9 m
Pakopų skaičius su platforma	4
Kopėčių ilgis	1,67 m
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
apatinis išorinis plotis	0,47 m
Skersinių aukštis	87 mm

Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Platformos aukštis	0,9 m
Laiptelis	pakopa
Svoris	7 kg
Yra padėkliukas	taip
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Prieinamumas	vienpusis
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios