



## Darbinė sulankstoma pakyla, lipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 2X3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966070 2X3
GTIN	4003866403738
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

#### Standartas:

**DIN EN 14183.**

### Techninis aprašymas

Prieinamumas	iš abiejų pusių
Platformos aukštis be turėklų	0,74 m
apatinis išorinis plotis	0,75 m
Darbinis aukštis apie	2,74 m
Svoris	7,9 kg
Pakopų skaičius su platforma	2x3

Laiptelis	pakopa
Platformos gylis	300 mm
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Platformos plotis	600 mm
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Darbinis postamentas