



Darbinė sulankstoma pakyla, lipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 2X4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966070 2X4
GTIN	4003866403745
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylis pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 14183.

Techninis aprašymas

Svoris	10,3 kg
Platformos plotis	600 mm
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Darbinis aukštis apie	2,99 m
Platformos gylis	300 mm

Laiptelis	pakopa
Pakopų skaičius su platforma	2×4
Platformos aukštis be turėklų	0,99 m
apatinis išorinis plotis	0,8 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Darbinis postamentas