



Laiptuota pakyla, laiptų plotis, Pakopų skaičius su platforma: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966190 4
GTIN	4003866555222
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima užsakyti Nr. 966196 ir Nr. 966198. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

Standartas:

DIN EN ISO 14 122

Techninis aprašymas

Išnešimas	1270 mm
Svoris	39 kg
Medžiaga	Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių
Laiptų posvyris	45 laipsniai
Norma	DIN EN ISO 14 122
Platformos ilgis	400 mm
Laiptelis	pakopa

Pakopų skaičius su platforma	4
Platformos aukštis be turėklų	0,8 m
Prieinamumas	vienpus.
Skersinio/pakopos plotis	600 mm
Ratukai	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	300 kg
Produkto pavadinimo požymis	Pakopos plotis 600 mm
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais