


Garant**Lentynų atramos su plastikinėmis atraminėmis kojomis, vnt., Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990050 2000
GTIN	4045197517937
Produktų klasė	911

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirtos kvadratinės atramos, atstumu 40: 40 mm su įkabinimo angomis lentynoms priderinti pagal laikomą krovinį.
40×40×2 mm, su plastikinėmis atraminėmis kojomis.

Paskirtis:

Praplėsti universalias lentynas Nr. 990000 - 990025.

Spalva:

Juodos spalvos RAL 9005, **dengtas milteliais**.

Techninis aprašymas

Profilis Gylis	40 mm
Profilio storis	2 mm
Galima naudoti kaip kampinį stulpą	taip
Aukštis	2004 mm

Spalva	labai juodos spalvos RAL 9005, dažyta milteliniu būdu
Profilio plotis	40 mm
Lentynų pritaikymas	4-pusis
Paskirtis	Sandėlio lentynos
Produkto rūšis	Stelažo atrama