



Skečiamosios dvipusės kopėčios, Pakopų skaičius: 2X5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966050 2X5
GTIN	4003866403554
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylis pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis	pakopa
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių, standi jungtis
Kopėčių ilgis	1,2 m
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694

Skersinių aukštis	87 mm
Darbinis aukštis apie	2,65 m
Pakopų skaičius	2×5
apatinis išorinis plotis	0,45 m
Svoris	7,5 kg
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios