

Garant**Universalus bazinis stelažas, Gylis 500 mm, Aukštis: 3000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990010 3000
GTIN	4045197518293
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirtos kvadratinės atramos 40×40×2 mm, kas 40:40 mm su įkabinimo įpjovomis lentynų aukščiui priderinti prie laikomo krovinio. Atramos su plastikinėmis pagrindo plokštėmis. **Ypač tvirtos lentynos** iš lakštinio plieno su į vidų užlenktais kraštais. **Sekcijos apkrova:** kai atstumas tarp lentynų yra 600 mm, maksimali sekcijos apkrova 1375–5500 kg.

Paskirtis:

Idealu pramonei, amatams, prekybai, administracijai, archyvams ir t.t. Matmenys yra priderinti prie populiarių metalinių ir plastikinių sandėliavimo talpų geriausiai išnaudojama vieta. Galima statyti kaip vieną atskirą ar dvigubą lentyną arba eilėmis. **Paprastas, greitas ir tikslus surinkimas be varžtų**, lentynos tik įkabinamos ir užfiksuojamos prie jų esančiais kūginiais kaiščiais (Nr. 968420).

Spalva:

Lentynų atramos labai juodos RAL 9005, lentynos pilkos, **dengtos milteliais**.

Pastaba:

- **Daiktadėžės universalioms lentynoms Nr. 990000 - 990015 rasite 96-me skyriuje.**
- **Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirimo.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.**

Techninis aprašymas

Lentynos konstrukcija	Bazinė lentyna
Lentynų skaičius	7
Lentynos plotis	1000 mm
Lentynos aukštis	3000 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1058 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Lentynos plotis plotis iki rėmų	950 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys aukštis	3004 mm
Stelažo stovų skaičius	4
Lentynų tvirtinimo būdas	Kūginiai kaiščiai
maksimali sekcijos apkrova, kai atstumas tarp lentynų 600 mm	1375 - 5500 kg
Surinkimas kištukiniu principu	taip
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos gylis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	180 kg
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Sandėlio lentynos

Priedai

Atskira lentyna su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais Gylis 500 mm	990060 500
Lentynų atramos su plastikinėmis atraminėmis kojomis, vnt. Aukštis 3000 mm	990050 3000
Pleištai ir kūginiai kaiščiai kombinuotoms lentynoms	968420

