



Laiptuota pakyla, laiptų plotis, Pakopų skaičius su platforma: 5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 966194 5 |
| GTIN | 4003866555314 |
| Produktų klasė | 96Z |

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių su varžtų kanalais lanksčiam montavimui. Komplekte nėra turėklų ir platformų turėklų. Galima užsakyti Nr. 966196 ir Nr. 966198. Laiptų nuolydis 45°. Platformos ilgis 400 mm. Pakopos paviršius iš gofruoto aliuminio. Su ratukais prie atramos.

Standartas:

DIN EN ISO 14 122

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--|
| Pakopų skaičius su platforma | 5 |
| Laiptų posvyris | 45 laipsniai |
| Išnešimas | 1470 mm |
| Medžiaga | Skersiniai iš labai tvirtų presuotų aliuminio profilių |
| Svoris | 46 kg |
| Norma | DIN EN ISO 14 122 |
| Platformos ilgis | 400 mm |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Laiptelis | pakopa |
| Platformos aukštis be turėklų | 0,99 m |
| Prieinamumas | vienpus. |
| Skersinio/pakopos plotis | 1000 mm |
| Ratukai | taip |
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 300 kg |
| Produkto pavadinimo požymis | Pakopos plotis 1000 mm |
| two hands free principas | taip |
| Produkto rūšis | Pakyla su laiptais |