



## Skečiamosios vienpusės kopėčios, Pakopų skaičius su platforma: 7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966000 7
GTIN	4003866403370
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė apsauginė platforma (380 × 260 mm) su integruota lankstų jungtimi, **apsauginiu tilteliu** ir **plačiu atraminiu disku**. 85 mm gylio pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių. Du integruoti kabliai.

#### Standartas:

**DIN EN 131.**

### Techninis aprašymas

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Skersinių aukštis	87 mm
Yra padėkliukas	taip
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Skersinio/pakopos gylis	85 mm

Svoris	10,5 kg
Platformos aukštis	1,55 m
Pakopų skaičius su platforma	7
apatinis išorinis plotis	0,54 m
Darbinis aukštis apie	3,55 m
Laiptelis	pakopa
Kopėčių ilgis	2,35 m
Prieinamumas	vienpusis
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios