



Atremiamos kopėčios, Pakopų skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966080 8
GTIN	4003866403783
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Ypač lengva ir todėl patogiu nešti, nes lygi išorinė skersinių pusė. **Plotis išorėje: 400 mm.**

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Pakopų skaičius	8
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Plotis	400 mm
Skersinių aukštis	87 mm
Laiptelis	pakopa
Norma	DIN EN 131-2

Darbinis aukštis apie	3,05 m
Svoris	5,8 kg
Kopėčių ilgis	2,08 m
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Pristatomos kopėčios