




Laiptų pakyla su rifliuota skarda, modulinis, galimas pakopų skaičius 1 – 5, Tipas: C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966150 C
GTIN	4003866402625
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Lengvo metalo konstrukcija ekstremaliai atspari deformacijai, korozijai ir oro poveikiui. Pakopos iš aliuminio rifliuoto lakšto 555×250 mm. Modulinis principas leidžia keisti ir išplėsti konfigūracijas. 4 skirtingų dydžių pristatomi moduliai. Dviejų pakopų pagrindinis modulis su iki 3 pristatomų laiptų gali būti kilnojamas. Tipas B ir kiti toliau gali būti papildomi.

Standartas:

DIN EN 14183.

Techninis aprašymas

Modulių kombinacija	B+C
Skersinio/pakopos gylis	250 mm
Darbinis aukštis	2,4 m
Medžiaga	lengva aliuminio konstrukcija, laipteliai iš aliuminio gofruotos skardos
Laiptelis	pakopa
Pakylos gylis	0,8 m
Platformos aukštis be turėklų	0,4 m

Modulių kombinacijos svoris	8,7 kg
Norma	DIN EN 14183
Skersinio/pakopos plotis	555 mm
Atskiro modulio svoris	3,9 kg
Prieinamumas	vienpusis
Pakopų skaičius su platforma	2
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Darbinis postamentas