



## Atremiamos kopėčios, Pakopų skaičius: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966080 10
GTIN	4003866403806
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Ypač lengva ir todėl patogiu nešti, nes lygi išorinė skersinių pusė. **Plotis išorėje: 400 mm.**

#### Standartas:

**DIN EN 131.**

### Techninis aprašymas

Kopėčių ilgis	2,54 m
Darbinis aukštis apie	3,45 m
Pakopų skaičius	10
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Svoris	7,2 kg
Laiptelis	pakopa

Norma	DIN EN 131-2
Plotis	400 mm
Skersinių aukštis	87 mm
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Pristatomos kopėčios