



Universalios kopėčios, 3-jų dalių, Skersinių kiekis: 3X10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966120 3X10
GTIN	4003866415403
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku apvadu. Nuo išsiskėtimo saugo labai tvirti perlono diržai ir papildoma 1 standi jungtis. Skersinius apgaubianti danga (keičiama). Viršutinės kopėčios su fiksavimo kabliu ir nuleidimo saugikliu. Plati skersinė traversa užtikrina optimalų ir saugų stabilumą. Laiptinės kopėčios, viršutinės kopėčios taip pat gali būti naudojamos atskirai.

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Laiptelis	Skersinis
Kopėčių ilgis, ištiestų	6,9 m
Ilgis kaip 2-jų dalių pristatomų kopėčių ir kaip išskečiamų su užmaunama dalimi	4,95 m
Pakopų skaičius	3×10

Skersinio plotis	1,1 m
Skersinių aukštis	85 mm
Svoris	23,3 kg
Kopėčių dalių ilgis	3 m
Norma	DIN EN 131-2
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių.
Maks. darbinis aukštis – maždaug 3 pakopų kopėčių aukštis	7,7 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Universalios kopėčios