

Garant**Universalus pristatomas stelažas, Gylis 500 mm, Aukštis: 2500mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 990015 2500 |
| GTIN | 4045197518279 |
| Produktų klasė | 91I |

Aprašymas**Modelis:**

Labai tvirtos kvadratinės atramos 40×40×2 mm, kas 40:40 mm su įkabinimo įpjovomis lentynų aukščiui priderinti prie laikomo krovinio. Atramos su plastikinėmis pagrindo plokštėmis. **Ypač tvirtos lentynos** iš lakštinio plieno su į vidų užlenktais kraštais. **Sekcijos apkrova:** kai atstumas tarp lentynų yra 600 mm, maksimali sekcijos apkrova 1375–5500 kg.

Paskirtis:

Idealu pramonei, amatams, prekybai, administracijai, archyvams ir t.t. Matmenys yra priderinti prie populiarių metalinių ir plastikinių sandėliavimo talpų geriausiai išnaudojama vieta. Galima statyti kaip vieną atskirą ar dvigubą lentyną arba eilėmis. **Paprastas, greitas ir tikslus surinkimas be varžtų,** lentynos tik įkabinamos ir užfiksuojamos prie jų esančiais kūginiais kaiščiais (Nr. 968420).

Spalva:

Lentynų atramos labai juodos RAL 9005, lentynos pilkos, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

- **Daiktadėžės universalioms lentynoms Nr. 990000 - 990015 rasite 96-me skyriuje.**
- **Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.**
- **Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.**

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| maksimali sekcijos apkrova, kai atstumas tarp lentynų 600 mm | 1375 - 5500 kg |
| Lentynų skaičius | 6 |
| Lentynos plotis plotis iki rėmų | 950 mm |
| Stelažo stovų skaičius | 2 |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys aukštis | 2504 mm |
| Lentynos konstrukcija | Pristatoma lentyna |
| Surinkimas kištukiniu principu | taip |
| Lentynos aukštis | 2500 mm |
| Lentynų tvirtinimo būdas | Kūginiai kaiščiai |
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis | 1031 mm |
| Lentynos plotis | 1000 mm |
| Susimontuoja pats klientas | taip |
| Lentynos gylis | 500 mm |
| Lentynos gylis | 500 mm |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 180 kg |
| Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | Gylis 500 mm |
| Produkto rūšis | Sandėlio lentynos |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Atskira lentyna su keturiais laikikliais ir 4 kaiščiais Gylis 500 mm | 990060 500 |
| Lentynų atramos su plastikinėmis atraminėmis kojomis, vnt. Aukštis 2500 mm | 990050 2500 |
| Pleištai ir kūginiai kaiščiai kombinuotoms lentynoms | 968420 |

