



Atremiamos kopėčios, Pakopų skaičius: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966080 12
GTIN	4003866403820
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Ypač lengva ir todėl patogiu nešti, nes lygi išorinė skersinių pusė. **Plotis išorėje: 400 mm.**

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Laiptelis	pakopa
Darbinis aukštis apie	3,9 m
Norma	DIN EN 131-2
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Skersinių aukštis	87 mm
Svoris	8,5 kg

Plotis	400 mm
Pakopų skaičius	12
Kopėčių ilgis	2,99 m
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Pristatomos kopėčios