

**Skečiamosios dvipusės kopėčios, Pakopų skaičius: 2X8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Produktų klasė	96Z

Aprašymas**Modelis:**

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Didelė platforma su integruota šarnyrine jungtimi. 85 mm gylis pakopos su neslidžia gofruota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

DIN EN 131.

Techninis aprašymas

Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių, standi jungtis
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Darbinis aukštis apie	3,35 m
Skersinių aukštis	87 mm
Pakopų skaičius	2x8

Norma	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Svoris	12 kg
Kopėčių ilgis	1,9 m
apatinis išorinis plotis	0,52 m
Laiptelis	pakopa
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskėčiamos kopėčios