



## Universalios kopėčios, 3-jų dalių, Skersinių kiekis: 3X12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966120 3X12
GTIN	4003866415427
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. Skersiniai sujungti labai tvirtu kokybišku apvadu. Nuo išsiskėtimo saugo labai tvirti perlono diržai ir papildoma 1 standi jungtis. Skersinius apgaubianti danga (keičiama). Viršutinės kopėčios su fiksavimo kabliu ir nuleidimo saugikliu. Plati skersinė traversa užtikrina optimalų ir saugų stabilumą. Viršutinių kopėčių negalima kilnoti ir naudoti atskirai.

#### Standartas:

**DIN EN 131.**

### Techninis aprašymas

Ilgis kaip 2-jų dalių pristatomų kopėčių ir kaip išskečiamų su užmaunama dalimi	6,1 m
Norma	DIN EN 131-2
Kopėčių dalių ilgis	3,55 m
Skersinių aukštis	98 mm

Svoris	28,8 kg
Laiptelis	Skersinis
Pakopų skaičius	3×12
Kopėčių ilgis, ištiestų	8,6 m
Skersinio plotis	1,2 m
Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių.
Maks. darbinis aukštis – maždaug 3 pakopų kopėčių aukštis	9,35 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Universalios kopėčios