

Garant**Galinė sienelė iš ištisinio lakšto, Plotis 1000 mm, Aukštis: 2500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990140 2500
GTIN	4045197519078
Produktų klasė	911

Aprašymas**Modelis:**

Susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų sienelių. Tiekama kartu su tvirtinimo elementais. Susideda iš 1×1000 mm ir 1×1500 mm aukščio galinių sienelių.

Paskirtis:

Uždengiamas lentynos šonas gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų).

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Techninis aprašymas

Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	ne
tinka stelažams, kurių sekcijos plotis	1000 mm
Aukštis	2500 mm
Susimontuoja pats klientas	taip
Galinės sienelės surinkimas	dvejų dalių
tinka lentynoms, kurių plotis	1000 mm

tinka lentynoms, kurių aukštis	2500 mm
Plotis	1000 mm
Tvirtinimo priemonės yra komplekte	taip
Paskirtis	Sandėlio lentynos
Produkto pavadinimo požymis	Plotis 1000 mm
Produkto rūšis	Galinė sienelė