



Atremiamos kopėčios, Pakopų skaičius: 14



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966080 14
GTIN	4003866403844
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių. 85 mm gylio pakopos su neslidžia rifliuota danga ir patentuota 7 taškų laiptelių ir skersinių jungtimi. Ypač lengva ir todėl patogiu nešti, nes lygi išorinė skersinių pusė. **Plotis išorėje: 400 mm.**

Standartas:

DIN EN 131.

Pastaba:

Pagal DIN EN 131 su skersine traversa.

Techninis aprašymas

Medžiaga	Skersiniai iš aliuminio presuotų profilių
Laiptelis	pakopa
Norma	DIN EN 131-2
Darbinis aukštis apie	4,35 m

Plotis	400 mm
Skersinių aukštis	87 mm
Kopėčių ilgis	3,42 m
Svoris	11,4 kg
Pakopų skaičius	14
Skersinio/pakopos gylis	85 mm
Skersinių traversų skaičius	1
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Pristatomos kopėčios