



## Išskleidžiamos pilnavidurio plastiko kopėčios, lipama iš abiejų pusių, Skersinių kiekis: 2X6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966060 2X6
GTIN	4003866412563
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Skersiniai (30×30 mm) iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko yra ypač atsparūs cheminiam poveikiui. Apsauga nuo išsiskėtimo -labai tvirtais perlono diržais. Keičiami plastikiniai antgaliai užtikrina stabilumą.

#### Paskirtis:

Specialios paskirties apsauginės kopėčios pritaikytos chemijos ir farmacijos pramonėje, elektros, dujų ir hidrotechniniuose statiniuose.

#### Standartas:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

### Techninis aprašymas

Svoris	10,5 kg
Skersinio/pakopos gylis	30 mm

Kopėčių ilgis	1,88 m
Pakopų skaičius	2×6
Medžiaga	Skersiniai iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko
apatinis išorinis plotis	0,54 m
Apsauga nuo išsiskėtimo	labai tvirtais perlono diržais
Darbinis aukštis apie	3,1 m
itin atspari chemikalams	taip
Laiptelis	Skersinis
Norma	DIN EN 61478
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios