



Išskleidžiamos pilnavidurio plastiko kopėčios, lipama iš abiejų pusių, Skersinių kiekis: 2X8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966060 2X8
GTIN	4003866412570
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai (30×30 mm) iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko yra ypač atsparūs cheminiam poveikiui. Apsauga nuo išsiskėtimo -labai tvirtais perlono diržais. Keičiami plastikiniai antgaliai užtikrina stabilumą.

Paskirtis:

Specialios paskirties apsauginės kopėčios pritaikytos chemijos ir farmacijos pramonėje, elektros, dujų ir hidrotechniniuose statiniuose.

Standartas:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Techninis aprašymas

Darbinis aukštis apie	3,65 m
Svoris	13,8 kg

Skersinio/pakopos gylis	30 mm
Medžiaga	Skersiniai iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko
Apsauga nuo išsiskėtimo	labai tvirtais perlono diržais
apatinis išorinis plotis	0,6 m
Laiptelis	Skersinis
Kopėčių ilgis	2,44 m
itin atspari chemikalams	taip
Norma	DIN EN 61478
Pakopų skaičius	2×8
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios