



Išskleidžiamos pilnavidurio plastiko kopėčios, lipama iš abiejų pusių, Skersinių kiekis: 2X10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966060 2X10
GTIN	4003866412587
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Skersiniai (30×30 mm) iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko yra ypač atsparūs cheminiam poveikiui. Apsauga nuo išsiskėtimo -labai tvirtais perlono diržais. Keičiami plastikiniai antgaliai užtikrina stabilumą.

Paskirtis:

Specialios paskirties apsauginės kopėčios pritaikytos chemijos ir farmacijos pramonėje, elektros, dujų ir hidrotechniniuose statiniuose.

Standartas:

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

VDE-geprüft für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

Techninis aprašymas

Kopėčių ilgis	3 m
apatinis išorinis plotis	0,65 m

Pakopų skaičius	2×10
Laiptelis	Skersinis
Skersinio/pakopos gylis	30 mm
Norma	DIN EN 61478
itin atspari chemikalams	taip
Medžiaga	Skersiniai iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko
Svoris	17 kg
Apsauga nuo išsiskėtimo	labai tvirtais perlono diržais
Darbinis aukštis apie	4,15 m
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Produkto rūšis	Išskečiamos kopėčios