

Garant**Šoninė sienelė su tvirtinimo elementais, rinkinys, Gylis 400 mm, Aukštis: 2500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990100 2500
GTIN	4045197518125
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Su 9x9 mm kiaurymėmis, kurios išsidėsčiusios kas 37 mm, kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Šoninė sienelė susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų perforuotos skardos sienelių. Tiekama kartu su tvirtinimo elementais.

Paskirtis:

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sieneles.

Spalva:

Tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Techninis aprašymas

Susimontuoja pats klientas	taip
Plotis	400 mm
tinka lentynoms, kurių aukštis	2500 mm
Šoninės sienelės surinkimas	dviejų dalių

Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	ne
tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
tinka stelažams, kurių gylis	400 mm
Tvirtinimo priemonės yra komplekte	taip
Paskirtis	Sandėlio lentynos
Aukštis	2500 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 400 mm
Produkto rūšis	Šoninė sienelė