

**Garant****Šoninė sienelė su tvirtinimo elementais, rinkinys, Gylis 500 mm, Aukštis: 2500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990105 2500
GTIN	4045197518149
Produktų klasė	91I

**Aprašymas****Modelis:**

Su 9x9 mm kiaurymėmis, kurios išsidėsčiusios kas 37 mm, kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Rasite 95-ajame skyriuje. Šoninė sienelė susideda iš dviejų vienos virš kitos tvirtinamų perforuotos skardos sienelių. Tiekama kartu su tvirtinimo elementais.

**Paskirtis:**

Skirta šoniniam uždengimui lentynos gale (negalima montuoti tarp dviejų lentynų). Surinkto stelažo sekcijos uždengimui kairėje ir dešinėje reikia užsisakyti 2 šonines sienes.

**Spalva:**

Antracito pilkos spalvos RAL 7016 **dengtas miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

tinka surenkamam stelažui su lentynomis	taip
Galima montuoti kaip tarpinę sienelę	ne
Susimontuoja pats klientas	taip
Plotis	500 mm

Šoninės sienelės surinkimas	dvių dalių
tinka lentynoms, kurių aukštis	2500 mm
tinka stelažams, kurių gylis	500 mm
Tvirtinimo priemonės yra komplekte	taip
Paskirtis	Sandėlio lentynos
Aukštis	2500 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 500 mm
Produkto rūšis	Šoninė sienelė