

Garant**GARANT Master Titan VHM kotinė freza HPC, TiAlN, Ø DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	203029 8
GTIN	4045197991775
Produktų klasė	11Z

Aprašymas**Modelis:**Specialus pjūvis su **toroidiniu pjovimo briaunų spinduliu.****Paskirtis:**Titano ir titano lydinių **frezavimui**, o dėl tolygaus veikimo užtikrinamas ilgesnis eksploataavimo laikas ir didesnis našumas.**Techninis aprašymas**

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Pastūma f_z apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm ²	0,034 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Bendras ilgis L	63 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti titane > 850 N/mm ²	0,028 mm
Koto Ø D_s	8 mm
Sužeminto koto Ø D_1	7,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	8 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	19 mm
Dantų skaičius Z	4
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	25 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai

Kotas	DIN 6535 HA su h6
Kampų užapvalinimas r_v	0,2 mm
Serija	Master Titan
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	rožinė
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ti >850 N/mm ²	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------