

Garant**Spiralinis grąžtas HSS/E, skirtas Hardox H, be dangos, Ø DC h8: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116380 22
GTIN	4045197032652
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Trumpesnė grąžto darbinė dalis ir iš dalies didesnis MK, **todėl grąžtas pasižymi ypatingu tvirtumu.** Sustiprinta šerdis.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	22 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	90 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 1400 N/mm ²	0,14 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Bendras ilgis L	211 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	57 mm
Smailas kampas	130 laipsniai

Kotas	Morzės kūgis
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS Co 8
Tipas	H
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	8-15 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	5 m/min	H
Ti >850 N/mm ²	tinka	5 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		