



## Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966270 7
GTIN	4003866419852
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Patogūs pakylės laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai Ø 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

#### Standartas:

DIN EN 131-7

#### Pastaba:

- Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
- Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

### Techninis aprašymas

Pagrindo gylis	2,62 m
Platformos aukštis be turėklų	1,68 m
Platformos plotis	600 mm
Skersinio/pakopos gylis	200 mm

Platformos gylis	800 mm
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius	2
Laiptų posvyris	60 laipsniai
Svoris	57,5 kg
Norma	DIN EN 131-7
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Valdomų ratukų Ø	125 mm
Pakopų skaičius su platforma	7
Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius	2
su turėklais ant platformos	taip
Pagrindo plotis	0,98 m
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais