



## Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 6



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966220 6
GTIN	4003866419746
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Patogūs pakyllos laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai Ø 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

#### Standartas:

DIN EN 131-7

#### Pastaba:

- Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
- Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

### Techninis aprašymas

Platformos plotis	600 mm
Platformos aukštis be turėklų	1,44 m
Platformos gylis	800 mm
Prieinamumas	vienpusis

Pagrindo gylis	1,81 m
Laiptų posvyris	60 laipsniai
Valdomų ratukų Ø	125 mm
Skersinio/pakopos gylis	200 mm
Norma	DIN EN 131-7
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius	2
Pakopų skaičius su platforma	6
Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius	2
Pagrindo plotis	0,93 m
Svoris	38,4 kg
su turėklais ant platformos	taip
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais