



Safemaster S sulankstomos kopėčios su platforma, Pakopų skaičius su platforma: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966275 7
GTIN	4003866416776
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Kompaktinės platforminės kopėčios su 80 mm gylio pakopomis. Darbinė platforma (400×400 mm) su turėklais iš 3-jų pusių ir pakabinamu loveliu. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

EN 131

Techninis aprašymas

Svoris	17,4 kg
Pagrindo plotis	0,74 m
Platformos aukštis be turėklų	1,85 m
Yra padėkliukas	taip
Juostelė ties keliais	ne
Prieinamumas	vienpusis
Platformos plotis	400 mm

Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių standi jungtis
Pagrindo gylis	1,6 m
Norma	EN 131
Turėklai	2
Platformos gylis	400 mm
Pakopų skaičius su platforma	7
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios