




## Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966272 3
GTIN	4003866416325
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylio. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nultipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

#### Standartas:

**EN 131.**

### Techninis aprašymas

Platformos gylis	390 mm
apatinis išorinis plotis	0,59 m
Prieinamumas	vienpusis
Yra padėkliukas	taip
Pakopų skaičius su platforma	3

Norma	EN 131
Svoris	9,5 kg
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Apsauga nuo išsiskėtimo	2 labai tvirtais perlono diržais
Platformos aukštis be turėklų	0,77 m
Turėklai	2
Platformos plotis	380 mm
Darbinis aukštis apie	2,8 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios