



## Safemaster S sulankstomos kopėčios su platforma, Pakopų skaičius su platforma: 8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966275 8
GTIN	4003866416783
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktinės platforminės kopėčios su 80 mm gylio pakopomis. Darbinė platforma (400×400 mm) su turėklais iš 3-jų pusių ir pakabinamu loveliu. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

#### Standartas:

**EN 131**

### Techninis aprašymas

Prieinamumas	vienpusis
Platformos gylis	400 mm
Yra padėkliukas	taip
Platformos plotis	400 mm
Turėklai	2
Pagrindo gylis	1,75 m
Pagrindo plotis	0,77 m

Juostelė ties keliais	ne
Pakopų skaičius su platforma	8
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių standi jungtis
Platformos aukštis be turėklų	2,11 m
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Norma	EN 131
Svoris	19,1 kg
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios