

**Sulankstomi pastoliai, standartinis modelis, Platformos aukštis: 900/A mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	966310 900/A
GTIN	4003866537600
Produktų klasė	96Y

Aprašas**Aprašymas:**

Pastolių plotis 0,68 m; pastolių ilgis 1,80 m. Papildymas standartinėmis dalimis. Pagrindinis modulis greitai pastatomas ir sulankstomas. Transportuojant ir sandėliuojant užima labai mažai vietos. Ratukų Ø 125 mm su kakliuku (nesisukančiu). Platforma **be** perlipimo dangčio.

Aprašas:**Programa Z 600 / Z 500****Požymis:****Programa Z 600 / Z 500****Norma:****DIN EN 1004**

Lipimo įrangos keliamoji galia: 200 kg

Darbinis aukštis apie: 2,9 m

Pastolių aukštis: 1,9 m

Svoris: 33,3 kg

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų Ø	125 mm
------------------	--------

Norma	DIN EN 1004
Platformos aukštis	900 mm
Svoris	33,3 kg
Pastolių plotis	0,68 m
Pastolių ilgis	1,8 m
Darbinis aukštis apie	2,9 m
Platforma	be perlipimo atvarto
Pastolių aukštis	1,9 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	200 kg