



Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966272 4
GTIN	4003866416332
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylis. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nulipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

Standartas:

EN 131.

Techninis aprašymas

Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Platformos plotis	380 mm
Svoris	11 kg
Darbinis aukštis apie	3 m
Apsauga nuo išsiskėtimo	2 labai tvirtais perlono diržais

Platformos aukštis be turėklų	1,03 m
Yra padėkliukas	taip
Turėklai	2
Prieinamumas	vienpusis
Norma	EN 131
Platformos gylis	390 mm
Pakopų skaičius su platforma	4
apatinis išorinis plotis	0,62 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios