



## Safemaster S sulankstomos kopėčios su platforma, Pakopų skaičius su platforma: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966275 9
GTIN	4003866416790
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktinės platforminės kopėčios su 80 mm gylio pakopomis. Darbinė platforma (400×400 mm) su turėklais iš 3-jų pusių ir pakabinamu loveliu. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

#### Standartas:

**EN 131**

### Techninis aprašymas

Turėklai	2
Pagrindo plotis	0,8 m
Platformos plotis	400 mm
Svoris	20,4 kg
Norma	EN 131
Platformos aukštis be turėklų	2,34 m
Prieinamumas	vienpusis

Pagrindo gylis	1,93 m
Yra padėkliukas	taip
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių standi jungtis
Pakopų skaičius su platforma	9
Platformos gylis	400 mm
Juostelė ties keliais	ne
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios