




Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966272 5
GTIN	4003866416349
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylio. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nulipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

Standartas:

EN 131.

Techninis aprašymas

Turėklai	2
Svoris	12 kg
Platformos aukštis be turėklų	1,29 m
Prieinamumas	vienpusis
Platformos plotis	380 mm

Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Darbinis aukštis apie	3,3 m
Norma	EN 131
Platformos gylis	390 mm
Pakopų skaičius su platforma	5
Apsauga nuo išsiskėtimo	2 labai tvirtais perlono diržais
Yra padėkliukas	taip
apatinis išorinis plotis	0,65 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios