


**Garant****Pristatomas segtuvų stelažas su 1 rėmu, Gylis 325 mm, Aukštis: 1200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

990405 1200

GTIN

4045197517838

Produktų klasė

91I

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. **Lentynos** iš cinkuoto lakštinio metalo, **su įpjovomis skiriamųjų sienelių tvirtinimui**, su užlenkta tvirtinimo juosta siekiant išvengti daiktų nuslydimo.

**Spalva:**

Rėmai-stovai ryškiai mėlyni RAL 5005, **dengti milteliais**. Skersinių pora **visada** tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais**.

**Pastaba:**

- **Kad stelažai stovėtų tvirtai, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, būtina juos papildomai pritvirtinti, kad neapvirstų.**
- **Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

**Techninis aprašymas**

Atraminė juostelė

taip

Gylis

325 mm

|   |  |
|---|--|
| Pristatomo stelažo konstrukciniai matmenys plotis                             | 975 mm   |
| Lentynų skaičius  | 3  |
| maksimali lauko apkrova   | 900 kg   |
| Aukštis   | 1200 mm  |
| Lentynos plotis   | 946 mm   |
| Lentynos plotis plotis iki rėmų   | 900 mm   |
| tinka segtuvų skaičiui  | 30   |
| Plotis  | 975 mm   |
| Profilinių rėmų skaičius  | 1  |
| Lentynos gylis  | 325 mm   |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 120 kg   |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 40 mm  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis   | Gylis 325 mm   |
| Produkto rūšis  | Segtuvų stelažas   |

## Priedai

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Skiriamųjų sienelių rinkinys 5 vnt. | 990450 |
| Lentyna, cinkuota su skersinių pora | 990430 |