



Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966272 6
GTIN	4003866404773
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylio. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nulipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

Standartas:

EN 131.

Techninis aprašymas

Pakopų skaičius su platforma	6
apatinis išorinis plotis	0,68 m
Norma	EN 131
Yra padėkliukas	taip
Skersinio/pakopos gylis	80 mm

Darbinis aukštis apie	3,55 m
Platformos plotis	380 mm
Turėklai	2
Apsauga nuo išsiskėtimo	2 labai tvirtais perlono diržais
Platformos gylis	390 mm
Platformos aukštis be turėklų	1,55 m
Prieinamumas	vienpusis
Svoris	14 kg
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios