

Garant**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967000 150
GTIN	4045197694102
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:****Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.****Atsidarantis atgal.** Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklį, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifuotomis (žr. atsargines žiaunas).**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	255 mm
Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Medžiaga	tvirtas ketus (GG 25)
Svoris	52 kg
Žiaunų plotis	150 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifotos Žiaunų plotis 150 mm	967045 150
Sukamasis pagrindas, atskirai Žiaunų plotis 150 mm	967020 150
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos Žiaunų plotis 150 mm	967040 150
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250