

Garant**Plaktukas guminiiais sudėtiniais antgaliais, juodi, Korpuso Ø / medžiaga: 80Gmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	752500 80G
GTIN	4045197992291
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Plaktukas be atatranksos su nuimamais funkciniais antgaliais. Stabilus, dviejų dalių pagerintos kokybės liejinio korpusas iš termiškai pagerinto plieno. Antgalius galima derinti ir keisti. Kotas iš riešutmedžio, lakuotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 752530, o atsargines galvutes galima įsigyti Nr. 752540 – 752560.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	175 mm
Bendras ilgis	500 mm
Koto ilgis	400 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	80 mm
Svoris be antgalių	1895 g
Spalva	juodi
be atatranksos	taip
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio plaktuko kotas Korpuso Ø 80 mm

752530 80

Nailoninis kietas antgalis Plaktukui 80

752560 80

Minkštas guminis antgalis Plaktukui 80

752540 80