



Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966270 3
GTIN	4003866419814
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Patogūs pakyllos laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai Ø 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

Standartas:

DIN EN 131-7

Pastaba:

- Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
- Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

Techninis aprašymas

Platformos aukštis be turėklų	0,72 m
Pagrindo gylis	1,51 m
Pakopų skaičius su platforma	3
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius	2

su turėklais ant platformos	taip
Svoris	31 kg
Valdomų ratukų Ø	125 mm
Platformos gylis	800 mm
Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius	2
Platformos plotis	600 mm
Pagrindo plotis	0,77 m
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Norma	DIN EN 131-7
Laiptų posvyris	60 laipsniai
Skersinio/pakopos gylis	200 mm
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais