



Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966272 10
GTIN	4003866404797
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylis. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nulipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

Standartas:

EN 131.

Techninis aprašymas

Darbinis aukštis apie	4,6 m
Svoris	20 kg
Platformos gylis	390 mm
Platformos plotis	380 mm
Skersinio/pakopos gylis	80 mm

Apsauga nuo išsiskétimo	2 labai tvirtais perlono diržais
Turėklai	2
Pakopų skaičius su platforma	10
Platformos aukštis be turėklų	2,59 m
apatinis išorinis plotis	0,8 m
Norma	EN 131
Prieinamumas	vienpusis
Yra padėkliukas	taip
Skersinių aukštis	73 mm
Kopėčių ilgis	1,43 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios