



## Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	966270 4
GTIN	4003866419821
Produktų klasė	96Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Patogūs pakylės laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai Ø 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

#### Standartas:

**DIN EN 131-7**

#### Pastaba:

- Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
- Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

### Techninis aprašymas

Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius	2
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Laiptų posvyris	60 laipsniai
Norma	DIN EN 131-7

Platformos plotis	600 mm
Pakopų skaičius su platforma	4
Skersinio/pakopos gylis	200 mm
Svoris	36 kg
Platformos aukštis be turėklų	0,96 m
Pagrindo gylis	1,79 m
su turėklais ant platformos	taip
Valdomų ratukų Ø	125 mm
Pagrindo plotis	0,82 m
Platformos gylis	800 mm
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius	2
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais