


Garant**Bazinis segtuvų stelažas su 2 rėmais, Gylis 325 mm, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	990400 800
GTIN	4045197517760
Produktų klasė	91I

Aprašymas**Modelis:**

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (50x25x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. **Lentynos** iš cinkuoto lakštinio metalo, **su įpjovomis skiriamųjų sienelių tvirtinimui**, su užlenkta tvirtinimo juosta siekiant išvengti daiktų nuslydimo.

Spalva:

Rėmai-stovai ryškiai mėlyni RAL 5005, **dengti milteliais**. Skersinių pora **visada** tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais**.

Pastaba:

- **Kad stelažai stovėtų tvirtai, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, būtina juos papildomai pritvirtinti, kad neapvirstų.**
- **Pristatymas atskiromis dalimis, nes taip patogiau transportuoti. Pristatymas be surinkimo.**

Techninis aprašymas

Lentynos plotis	946 mm
tinka segtuvų skaičiui	20

Lentynų skaičius	2
maksimali lauko apkrova	900 kg
Aukštis	800 mm
Atraminė juostelė	taip
Profilinių rėmų skaičius	2
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis	1000 mm
Lentynos plotis plotis iki rėmų	900 mm
Plotis	1000 mm
Gylis	325 mm
Lentynos gylis	325 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	120 kg
Reguliuojamas aukštis kas	40 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Gylis 325 mm
Produkto rūšis	Segtuvų stelažas

Priedai

Skiriamųjų sienelių rinkinys 5 vnt.	990450
Lentyna, cinkuota su skersinių pora	990430