




Kopėčios su platforma, užlipama iš vienos pusės, Pakopų skaičius su platforma: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966272 12
GTIN	4003866416356
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Kopėčios su bortinėm pakopom, 80 mm gylio. Erdvi darbinė platforma su gofruotos aliuminio skardos paviršiumi (380×390 mm). Pagalbinis padėklas iš aliuminio. Standartas - 2 turėklai saugiai užlipti ir nultipti. 2 tvirti perlono diržai užtikrina optimalų stabilumą, kad kopėčios neišsiskėstų (nuo 5 laiptelio).

Standartas:

EN 131.

Techninis aprašymas

Darbinis aukštis apie	5,1 m
Platformos gylis	390 mm
Platformos aukštis be turėklų	3,11 m
Yra padėkliukas	taip
Skersinio/pakopos gylis	80 mm

Apsauga nuo išsiskétimo	2 labai tvirtais perlono diržais
Pakopų skaičius su platforma	12
Platformos plotis	380 mm
apatinis išorinis plotis	0,86 m
Turékilai	2
Svoris	22 kg
Prieinamumas	vienpusis
Norma	EN 131
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios