



Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966270 5
GTIN	4003866419838
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Patogūs pakyllos laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai Ø 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

Standartas:

DIN EN 131-7

Pastaba:

- Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
- Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

Techninis aprašymas

Platformos aukštis be turėklų	1,2 m
Platformos plotis	600 mm
Laiptų posvyris	60 laipsniai
Pakopų skaičius su platforma	5

Platformos gylis	800 mm
Svoris	41 kg
Norma	DIN EN 131-7
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Pagrindo gylis	2,06 m
Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius	2
Valdomų ratukų Ø	125 mm
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius	2
Skersinio/pakopos gylis	200 mm
su turėklais ant platformos	taip
Pagrindo plotis	0,87 m
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais