



Safemaster S sulankstomos kopėčios su platforma, Pakopų skaičius su platforma: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966275 5
GTIN	4003866416752
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Kompaktinės platforminės kopėčios su 80 mm gylio pakopomis. Darbinė platforma (400×400 mm) su turėklais iš 3-jų pusių ir pakabinamu loveliu. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

EN 131

Techninis aprašymas

Prieinamumas	vienpusis
Juostelė ties keliais	ne
Norma	EN 131
Pakopų skaičius su platforma	5
Skersinio/pakopos gylis	80 mm
Turėklai	2
Yra padėkliukas	taip

Svoris	14,4 kg
Platformos plotis	400 mm
Platformos aukštis be turėklų	1,32 m
Apsauga nuo išsiskėtimo	iš abiejų pusių standi jungtis
Platformos gylis	400 mm
Pagrindo gylis	1,25 m
Pagrindo plotis	0,68 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Saugus žingsnis	taip
Produkto rūšis	Platforminės kopėčios