

**Garant****Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967000 80
GTIN	4045197693877
Produktų klasė	91J

**Aprašymas****Modelis:****Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.****Atsidarantis atgal.** Iš labai tvirtu liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklij, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifuotomis (žr. atsargines žiaunas).**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

**Spalva:**

Sidabriškai pilka spalva

**Techninis aprašymas**

Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Užveržimo tarpas	100 mm
Svoris	6,5 kg
Medžiaga	tvirtas ketus (GG 25)
Žiaunų plotis	80 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

---

**Priedai**

Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifotos Žiaunų plotis 80 mm	967045 80
Sukamasis pagrindas, atskirai Žiaunų plotis 80 mm	967020 80
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos Žiaunų plotis 80 mm	967040 80
Spaustuvų atraminė plokštė	967330