



Laiptai su platforma ir su ratukais, užlipama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966270 6
GTIN	4003866419845
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Patogūs pakyllos laiptai su 200 mm gylio pakopomis (60° laiptų nuolydis). Erdvi platforma (600×800 mm) su turėklais (1,00 m aukščio) ir pėdų bei kelių juostom. Keturi valdomi ratukai Ø 125 mm (iš jų 2 su fiksatoriumi).

Standartas:

DIN EN 131-7

Pastaba:

- Turėklas neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsakyti papildomai Nr. 966225.
- Siunčiama išardytomis dalimis, patogiomis sumontuoti. Pristatymas be surinkimo.

Techninis aprašymas

Platformos gylis	800 mm
Valdomų ratukų su fiksatoriais skaičius	2
Pakopų skaičius su platforma	6
Prieinamumas	iš abiejų pusių

Platformos aukštis be turėklų	1,44 m
Norma	DIN EN 131-7
Platformos plotis	600 mm
Skersinio/pakopos gylis	200 mm
Pagrindo plotis	0,93 m
Pagrindo gylis	2,34 m
Laiptų posvyris	60 laipsniai
Valdomų ratukų be fiksatorių skaičius	2
Valdomų ratukų Ø	125 mm
Svoris	46 kg
su turėklais ant platformos	taip
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	taip
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
two hands free principas	taip
Produkto rūšis	Pakyla su laiptais