



Safemaster S sulankstomos kopėčios su platforma, Pakopų skaičius su platforma: 6



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 966275 6 |
| GTIN | 4003866416769 |
| Produktų klasė | 96Z |

Aprašymas

Modelis:

Kompaktinės platforminės kopėčios su 80 mm gylio pakopomis. Darbinė platforma (400×400 mm) su turėklais iš 3-jų pusių ir pakabinamu loveliu. Optimalus stabilumas standžia jungtimi iš abiejų pusių.

Standartas:

EN 131

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-----------|
| Pagrindo plotis | 0,71 m |
| Prieinamumas | vienpusis |
| Turėklai | 2 |
| Pakopų skaičius su platforma | 6 |
| Norma | EN 131 |
| Platformos gylis | 400 mm |
| Juostelė ties keliais | ne |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Platformos plotis | 400 mm |
| Svoris | 16,1 kg |
| Skersinio/pakopos gylis | 80 mm |
| Apsauga nuo išsiskėtimo | iš abiejų pusių standi jungtis |
| Pagrindo gylis | 1,42 m |
| Platformos aukštis be turėklų | 1,58 m |
| Yra padėkliukas | taip |
| Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg |
| two hands free principas | taip |
| Saugus žingsnis | taip |
| Produkto rūšis | Platforminės kopėčios |