

Garant**Paralelinis spaustuvas, Žiaunų plotis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	967000 100
GTIN	4045197693884
Produktų klasė	91J

Aprašymas**Modelis:****Labai tikslus suspaudimas preciziška prizmine kreipiančiaja.****Atsidarantis atgal.** Iš labai tvirto liejinio (GG 25) su perlitinėmis priemaišomis. Ilga ir ypač tiksli **prizminė kreipiančioji**. Preciziška suklio padėtis, trapecinis sriegis visiškai uždengia suklij, apsaugo nuo purvo. Didelis, lygiai nufrezuotas priekalo paviršius lengviems tiesinimo darbams. Grūdintos plieninės žiaunos yra gofruotos, jas galima pakeisti šlifluotomis (žr. atsargines žiaunas).**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su tvirtinimo medžiagomis montavimui ant varstoto.

Spalva:

Sidabriškai pilka spalva

Techninis aprašymas

Medžiaga	tvirtas ketus (GG 25)
Atidarymo kryptis	atsidarantis atgal
Svoris	17 kg
Užveržimo tarpas	145 mm
Žiaunų plotis	100 mm
Produkto rūšis	Paraleliniai spaustuvai

Priedai

Magnetinių žiaunų pora aliumininės, lygios, standartinės Lūpų plotis 100 mm	967721 100
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, rifliuotos Žiaunų plotis 100 mm	967040 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967729 100
Spaustuvų atraminė plokštė	967330
Spaustuvo pagrindo plokštė, bambukas. Dydis 300X250	967328 300X250
Atsarginių užspaudimo lūpų pora, šlifuotos Žiaunų plotis 100 mm	967045 100
Sukamasis pagrindas, atskirai Žiaunų plotis 100 mm	967020 100
Aukščio reguliavimo prietaisas spaustuvams Nr. 967000 Tinka spaustuvui dyd. 100	967500 100
Magnetinių žiaunų poraiš poliuretano, rifliuotos Lūpų plotis 100 mm	967728 100
Magnetinių spaustuvų žiaunų poraguminės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967727 100
Lengvojo metalo spaustuvų žiaunų pora su užspaudimo spyruoklėmis Lūpų plotis 100 mm	967711 100
Magnetinių žiaunų pora aliumininės / fibrinės, lygios Lūpų plotis 100 mm	967724 100
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, profiliuotos Lūpų plotis 100 mm	967722 100
Magnetinių žiaunų poraiš veltinio, lygios Lūpų plotis 100 mm	967726 100
Magnetinių žiaunų pora aliumininės, prizminės Lūpų plotis 100 mm	967723 100